Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 9055.312 Unidade teclado-monitor

Estado: 17/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



DK 9055.312 - Unidade teclado-monitor Com tela TFT de 17" e conexão VGA/DVI

Módulo com 1 UA, tela TFT de 17", teclado alemão ou inglês e trilhos telescópicos.



Recursos

Cód. Ref.	DK 9055.312	
Descrição do produto	A unidade fica alojada em uma gaveta retrátil. O monitor po desdobrado e a gaveta encaixa na posição final. Dessa form unidade ocupa apenas 1 UA no perfil de 19" do rack.	
Vantagens	Conexão de vídeo analógica e digital	
	Os cabos são gerenciados com segurança na cadeia energética	
	Frente travável	
	Montagem fácil e simples.	
Cor	RAL 7035	
Escopo de fornecimento	Unidade teclado-monitor com 1 UA	
	Cabo VGA	
	Cabo DVI	
	Cabo USB	
	Cabo de ligação com contato de segurança	
	Com tela TFT de 17" e conexão VGA/DVI	
	2 cabos PS/2	
	Teclado	
	Com touch pad integrado	
Tensão nominal de serviço	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz	
Consumo máximo de energia com a unidade do monitor fechada	1 W	

© Rittal 2025

Recursos

Consumo máximo de energia em funcionamento	32 W
Interfaces	VGA (D-SUB HD 15 polos)
	DVI
	1 x USB
	PS/2
Conector (tipo)	Tomada IEC C14
Layout	Inglês americano
Dimensões	Largura: 482,6 mm
	Profundidade: 680 mm
Faixa de temperatura de serviço	5 °C45 °C
Dimensões de montagem	Profundidade mínima de montagem: 680 mm
	Profundidade máxima de montagem: 850 mm
Características do display	Diagonal: 432 mm (17")
	Formato: 4:3
	Contraste: Contraste: aprox. 1000:1
	Brilho do display: 350 cd/m²
	Resolução do display: 1280 x 1024 pixels
	Quantidade de cores: 16.700.000
Emb.	1 unid.
Peso líquido	15.85
Peso bruto	17.25
Número da tarifa alfandegária	85286200
EAN	4028177638389
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity	
Explicações	Decidration of comorning	

© Rittal 2025 3