Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9340.030 Suporte de barramento

Estado: 30/10/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SV 9340.030 - Suporte de barramento 1 polo

Recursos

Cód. Ref.	SV 9340.030
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7035
Adequado para barras	12 x 5/10 15 x 5 - 30 x 10
Adequado para barras	Barras chatas em cobre
Qtd. de polos	1 polo
Nota	Montagem de sistemas de múltiplos polos com 60 mm de distância entre os centros das barras possibilitada pela montagem modular do suporte de barramento Suporte adequado para aplicações AC e DC.
Nota sobre o código de referência	Ao utilizar barras de 12 x 5/10 mm, é necessário usar adicionalmente a peça distanciadora 9340.090
Tensão nominal de serviço	1000 V, 1~ 1500 V (DC)
Suporte PEN/N/PE	sim
Emb.	4 unid.
Peso líquido	0.2
Peso bruto	0.24
Número da tarifa alfandegária	85369010
EAN	4028177583580
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

© Rittal 2025

Aprovações

Aprovações	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3