Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9340.040 Suporte de barramento

Estado: 17/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SV 9340.040 - Suporte de barramento 2 polos

Para aplicações PEN/N/PE e N/PE.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9340.040
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7035
Adequado para barras	12 x 5 - 30 x 10
Qtd. de polos	2 polos
Distância entre os centros das barras	60 mm
Tensão nominal de serviço	1000 V, 2~
Suporte N/PE	sim
Suporte PEN/N/PE	sim
Emb.	4 unid.
Peso líquido	0.44
Peso bruto	0.51
Número da tarifa alfandegária	85469010
EAN	4028177565623
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Aprovações

© Rittal 2025

Aprovações

Aprovações	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3