

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.050

## Suporte de barramento

Estado: 14/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.050 - Suporte de barramento para barras chatas em cobre

Para barras chatas em cobre até 800 A.

## Recursos

Cód. Ref.	SV 9340.050
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7035
Tensão nominal de serviço	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Valores elétricos UL (SCCR)	14 kA - 600 V, distância entre os suportes de 500 mm, barramento 12 x 5/10 mm 22 kA - 600 V, distância entre os suportes de 500 mm, barramento 15 x 5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V, distância entre os suportes de 250 mm, barramento 12 x 5/10 mm 25 kA - 600 V, distância entre os suportes de 500 mm, barramento 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V, distância entre os suportes de 250 mm, barramento 15 x 5 - 25 x 10 mm 50 kA - 600 V, distância entre os suportes de 350 mm, barramento 30 x 5/10 mm, fusível classe L máx. 800 A, JDDZ/7 54 kA - 600 V, distância entre os suportes de 500 mm, barramento 30 x 5/10 mm, disjuntor máx. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 480 V, distância entre os suportes de 250 mm, barramento 30 x 5/10 mm, disjuntor máx. 600 A, DIVQ/7 73 kA - 600 V, distância entre os suportes de 250 mm, barramento 30 x 5/10 mm, fusível classe L máx. 800 A, JDDZ/7
Nota sobre o código de referência	Todas as aplicações UL exigem a montagem de uma bandeja de base.
Qtd. de polos	3 polos

## Recursos

---

Adequado para o item com o código de referência	3580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005
Com fixação interna	sim
Distância entre os centros das barras	60 mm
Adequado para barras	12 x 5 - 30 x 10
Emb.	4 unid.
Peso líquido	0,668 kg
Peso bruto	0,72 kg
Número da tarifa alfandegária	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Descrição do produto	SV Suporte de barramento, 3 polos, distância entre os centros das barras de 60 mm, para barra LA: 12x5-30x10 mm, versão UL

## Aprovações

---

Aprovações	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK