

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.260 Suportes OM

Estado: 14/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.260 - Suportes OM sem sistema de contato

Para a montagem de componentes de distribuição com fonte de alimentação externa.

## Recursos

Cód. Ref.	SV 9340.260
Modelo	sem sistema de contato
Descrição do produto	Para a montagem de componentes de distribuição com fonte de alimentação externa.
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	Chassi: RAL 7035
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	60 mm
Tipo de trilhos de suporte	Quadro de suporte, PinBlock
Qtd. de polos	3 polos
PinBlock	sim
Dimensões	Largura: 45 mm Altura: 208 mm
Adequado para barras	Altura: 5, 10 mm
Quadro de suporte (L x A)	45 mm x 170 mm
Aprovações	UL
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,219 kg
Peso bruto	0,22 kg
Número da tarifa alfandegária	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

# Recursos

---

Descrição do produto

SV SOPORTE OM 45x208

# Aprovações

---

Aprovações

ABS  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Explicações

Declaration of conformity  
Declaración de conformidad UK