### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9340.260 Suportes OM

Estado: 18/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



### SV 9340.260 - Suportes OM sem sistema de contato

Para a montagem de componentes de distribuição com fonte de alimentação externa.

#### Recursos

Cód. Ref.	SV 9340.260
Descrição do produto	Para a montagem de componentes de distribuição com fonte de alimentação externa.
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	Chassi: RAL 7035
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	60 mm
Tipo de trilhos de suporte	Support frame, PinBlock
Qtd. de polos	3 polos
PinBlock	sim
Dimensões	Largura: 45 mm Altura: 208 mm
Adequado para barras	Altura: 5, 10 mm
Quadro de suporte (L x A)	45 mm x 170 mm
Aprovações	UL
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.219
Peso bruto	0.22
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177504363
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

© Rittal 2025

## Aprovações

Aprovações	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3