Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.270 Suportes OM

Estado: 18/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SV 9340.270 - Suportes OM sem sistema de contato

Para a montagem de componentes de distribuição com fonte de alimentação externa.

Recursos

| Cód. Ref. | SV 9340.270 |
|---|--|
| Descrição do produto | Para a montagem de componentes de distribuição com fonte de alimentação externa. |
| Material | Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 |
| Cor | Chassi: RAL 7035 |
| Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras | 60 mm |
| Tipo de trilhos de suporte | Support frame, 1 x TS 55D-V |
| Qtd. de polos | 3 polos |
| Apoio do quadro de suporte | sim |
| Dimensões | Largura: 55 mm Altura: 272 mm |
| Quantidade/altura dos trilhos de suporte | 1 / 10 mm |
| Adequado para barras | Altura: 5, 10 mm |
| Quadro de suporte (L x A) | 55 mm x 237 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0.25 |
| Peso bruto | 0.258 |
| Número da tarifa alfandegária | 85369095 |
| EAN | 4028177502475 |
| ETIM 9 | EC001166 |
| | |

© Rittal 2025

Recursos

ECLASS 8.0 27400607

Aprovações

| Aprovações | ABS |
|-------------|-------------------------------|
| | DNV-GL |
| | Lloyds Register of Shipping |
| | UL + C-UL (listed) |
| Explicações | Declaration of conformity |
| | Declaración de conformidad UK |

© Rittal 2025 3