Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.300 Suportes OM

Estado: 17/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SV 9340.300 - Suportes OM sem sistema de contato

Para a montagem de componentes de distribuição com fonte de alimentação externa.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9340.300
Modelo	sem sistema de contato
Descrição do produto	Para a montagem de componentes de distribuição com fonte de alimentação externa.
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	Chassi: RAL 7035
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	60 mm
Tipo de trilhos de suporte	without support frame, 2 x TS 45D
Qtd. de polos	3 polos
Dimensões	Largura: 45 mm Altura: 208 mm
Quantidade/altura dos trilhos de suporte	2 / 10 mm
Adequado para barras	Altura: 5, 10 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.153
Peso bruto	0.202
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177673816
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

© Rittal 2025

Aprovações

Aprovações	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3