Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.







SV 9342.030 Suporte de barramento

Estado: 11/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SV 9342.030 - Suporte de barramento 1 polo



Recursos

Cód. Ref.	SV 9342.030
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Inclui suporte para a disposição das barras PLS em diferentes níveis
Adequado para barras	PLS 1600
Qtd. de polos	1 polo
Nota	Montagem de sistemas de múltiplos polos com 60 mm de distância entre os centros das barras possibilitada pela montagem modular do suporte de barramento Suporte adequado para aplicações AC e DC.
Tensão nominal de serviço	1000 V, 1~ 1500 V (DC)
Suporte PEN/N/PE	sim
Emb.	4 unid.
Peso líquido	0.28
Peso bruto	0.306
Número da tarifa alfandegária	85469010
EAN	4028177614925

© Rittal 2025

Recursos

ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Aprovações

Aprovações	ABS
	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025 3