


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.730

Adaptadores de componentes CB

Estado: 8/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9345.730 - Adaptadores de componentes CB 3 polos

Adaptador de disjuntor universal para montagem simplificada de disjuntores.



Recursos

| | |
|---|--|
| Cód. Ref. | SV 9345.730 |
| Material | Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Barras de conexão Blocos deslizantes |
| Corrente nominal máx. | 400 A |
| Tensão nominal de serviço | 690 V, 3~ |
| Valores elétricos UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, disjuntor máx. 400 A, DIVQ/7 |
| Saída dos condutores | Embaixo |
| Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras | 60 mm |
| Nota | Saída do condutor: saída do interruptor ou saída do condutor do componente de distribuição Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL |
| Qtd. de polos | 3 polos |
| Dimensões | Largura: 140 mm Altura: 345 mm |
| Adequado para barras | Altura: 5, 10 mm |

Recursos

| | |
|-------------------------------|--|
| Para marca (modelo) | Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A) GE (FG400) Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW) Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400) Schrack (MC3) Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63) Terasaki (E400, S400, H400, L400) |
| Aprovações | UL |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 2.831 |
| Peso bruto | 2.963 |
| Teor de cobre (kg / unidade) | 1.533 |
| Número da tarifa alfandegária | 85369095 |
| EAN | 4028177680036 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Aprovações | ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |