Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9345.734 Adaptadores de componentes CB

Estado: 8/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SV 9345.734 - Adaptadores de componentes CB 4 polos

Recursos

Cód. Ref.	SV 9345.734
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Distanciador cilíndrico Parafusos de conexão
Corrente nominal máx.	500 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 4~
Saída dos condutores	Embaixo
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	60 mm
Nota	Saída do condutor: saída do interruptor ou saída do condutor do componente de distribuição Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Qtd. de polos	4 polos
Dimensões	Largura: 185 mm Altura: 300 mm
Adequado para barras	Altura: 5, 10 mm
Para marca (modelo)	Siemens
Para marca (modelo)	Siemens (VL400)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	3.36
Peso bruto	3.489
Teor de cobre (kg / unidade)	2.102
reor de cobre (kg / dilidade)	2.103

© Rittal 2025

Recursos

EAN	4028177684546
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Aprovações

Explicações Declaration of conformity

© Rittal 2025 3