

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.535

Adaptador de componentes CB RiLineX

Estado: 8/07/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.535 - Adaptador de componentes CB RiLineX

Adaptador de componentes CB RiLineX (3 polos, máx. 630 A) para sistemas de barramento de 60 mm. A largura dos componentes é de 145 mm. O conceito "Easy-Fix" possibilita fazer a montagem dos adaptadores e interruptores de forma independente. Este sistema está disponível para todas as marcas convencionais. O adaptador tem fixação por encaixe, sem necessidade de usar ferramenta, com ajuste semiautomático da espessura das barras entre 5 e 10 mm. A saída dos condutores pode ser adaptada aos requisitos individuais alterando facilmente a saída para cima ou para baixo.



Recursos

Cód. Ref.	RX 9360.535
Modelo	Easy Fix
Vantagens	Montagem direta de disjuntores compactos MCCB na placa Fixação por encaixe até 250 A e ajuste facilitado nas barras com espessura de 5/10 mm Agilidade e facilidade na pré-montagem dos tipos convencionais de interruptores fora do armário
Material	Poliamida (PA 6) Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor	RAL 9005 RAL 35745
Escopo de fornecimento	Inclui 3 coberturas de bornes
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 2XB

Recursos

Resistência à tensão de surto nominal Uimp	8 kV
Tensão nominal	690 V AC 600 V AC (UL)
Tensão nominal de isolamento Ui	1.000 V
Nível de contaminação	3
Qtd. de polos	3 polos
Saída dos condutores	Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)	Parafuso M10
Diâmetro	29 mm ² 6 mm ²
Para marca (modelo)	Com a nossa ajuda para facilitar a seleção na área de downloads você encontra facilmente o adaptador de componentes ideal.
Adequado para sistema de barramento	RiLineX RiLine60
Frequência da primeira harmônica	50...60 Hz
Umidade relativa do ar (sem condensação)	10...90 %
Adequado para barras	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Faixa de temperatura de serviço	-25 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...75 °C
Dimensões	Largura: 145 mm Altura: 325,8 mm Profundidade: 76,4 mm
Carga de incêndio	22,239 MJ/m ²
Emb.	1 unid.
Peso líquido	5 kg
Peso bruto	5,206 kg

Recursos

Teor de cobre (kg / unidade)	2,64
PCF/emb (cadle to gate)	30,05
Número da tarifa alfandegária	85369095
ETIM 9	EC001531
Descrição do produto	RX Adaptador de componentes CB de 630 A, 3 polos, modelo: Easy Fix, L: 140 mm

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity PCF-declaration
