Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





PK 9507.000 Caixas em policarbonato PK

Estado: 23/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



PK 9507.000 - Caixas em policarbonato PK sem perfurações pré-estampadas

Caixa em policarbonato reforçado com fibra de vidro para fixação na parede. Grau de proteção IP 66. Agilidade na manutenção devido à tampa equipada com fechos rápidos. Segurança graças ao material autoextinguível.







Recursos

Cód. Ref.	PK 9507.000
Modelo	Caixa PK com tampa lisa
Descrição do produto	Aplicação na faixa de temperatura ambiente: -35°C+80°C. As temperaturas especificadas podem ser limitadas pelos aparelhos instalados.
Material	Caixa: policarbonato reforçado com fibra de vidro Tampa cinza: policarbonato reforçado com fibra de vidro com vedação em poliuretano expandido Parafusos da tampa: poliamida Tampões de isolamento: polietileno
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com tampa Parafusos da tampa Tampões de isolamento dos parafusos para fixação na parede
Protection category NEMA	NEMA 4X

© Rittal 2025 2

Recursos

Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 110 mm Altura: 110 mm Profundidade: 90 mm
Faixa de temperatura de serviço	-35 °C80 °C
Material básico	Policarbonato
Emb.	6 unid.
Peso líquido	1.626
Peso bruto	1.823
Número da tarifa alfandegária	94037000
EAN	4028177139213
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	C-UL
	DNV-GL
	UL
	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025 3