

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9511.100

Caixas em policarbonato PK

Estado: 26/07/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9511.100 - Caixas em policarbonato PK sem perfurações pré-estampadas

Caixa em policarbonato reforçado com fibra de vidro para fixação na parede. Grau de proteção IP 66. Agilidade na manutenção devido à tampa equipada com fechos rápidos. Segurança graças ao material autoextinguível.



Recursos

Cód. Ref.	PK 9511.100
Modelo	Tampa transparente
Descrição do produto	Aplicação na faixa de temperatura ambiente: -35°C...+80°C. As temperaturas especificadas podem ser limitadas pelos aparelhos instalados.
Material	Caixa: policarbonato reforçado com fibra de vidro Tampa transparente: policarbonato com vedação em poliuretano expandido Parafusos da tampa: poliamida Tampões de isolamento: polietileno
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com tampa Parafusos da tampa Tampões de isolamento dos parafusos para fixação na parede
Protection category NEMA	NEMA 4X

Recursos

Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 IP 66

Código IK IK08

Dimensões
Largura: 130 mm
Altura: 130 mm
Profundidade: 99 mm

Faixa de temperatura de serviço -35 °C...80 °C

Material básico Policarbonato

Emb. 4 unid.

Peso líquido 1.4

Peso bruto 1.6

Número da tarifa alfandegária 94037000

EAN 4028177139398

ETIM 9 EC000261

ECLASS 8.0 27180101

Aprovações

Aprovações C-UL
UL