

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PK 9519.000

## Caixas em policarbonato PK

Estado: 2/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# PK 9519.000 - Caixas em policarbonato PK sem perfurações pré-estampadas

Caixa em policarbonato reforçado com fibra de vidro para fixação na parede. Grau de proteção IP 66. Agilidade na manutenção devido à tampa equipada com fechos rápidos. Segurança graças ao material autoextinguível.



## Recursos

Cód. Ref.	PK 9519.000
Modelo	Caixa PK com tampa lisa
Descrição do produto	Aplicação na faixa de temperatura ambiente: -35°C...+80°C. As temperaturas especificadas podem ser limitadas pelos aparelhos instalados.
Material	Caixa: policarbonato reforçado com fibra de vidro Tampa cinza: policarbonato reforçado com fibra de vidro com vedação em poliuretano expandido Parafusos da tampa: poliamida Tampões de isolamento: polietileno
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com tampa Parafusos da tampa Tampões de isolamento dos parafusos para fixação na parede
Protection category NEMA	NEMA 4X

## Recursos

Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 182 mm Altura: 180 mm Profundidade: 165 mm
Faixa de temperatura de serviço	-35 °C...80 °C
Material básico	Policarbonato
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.841
Peso bruto	0.941
Número da tarifa alfandegária	94037000
EAN	4028177139695
E-Number Sweden	E3404592
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Aprovações

Aprovações	C-UL DNV-GL UL
Explicações	Declaration of conformity