

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9614.100

Mini-PLS Adaptadores de componentes

Estado: 15/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9614.100 - Mini-PLS Adaptadores de componentes

Corrente nominal máxima de 12 A até 100 A.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9614.100
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7035
Cabos de ligação (AWG)	AWG 12
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Corrente nominal máx.	25 A
Dimensões	Largura: 45 mm Altura: 160 mm
Quantidade/altura dos trilhos de suporte	1 / 7,5 mm
Para marca (modelo)	ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11
Emb.	1 unid.

Recursos

Peso líquido	0,25 kg
Peso bruto	0,29 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	0,041
Número da tarifa alfandegária	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descrição do produto	SV ADAPT.MINI-PLS APAR. 25A 690V 45MM

Aprovações

Aprovações	UR + C-UR (recognized)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
