

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9630.005

Bases para fusíveis Mini-PLS

Estado: 2/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9630.005 - Bases para fusíveis Mini-PLS

Corrente nominal 63 A.



Recursos

| | |
|-----------------------------------|--|
| Cód. Ref. | SV 9630.005 |
| Material | Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 |
| Cor | Chassi: RAL 9011 Cobertura: RAL 7035 |
| Tipo de ligação (elétrica) | Borne à mola |
| Fusíveis | D 02-E 18 |
| Corrente nominal máx. | 63 A |
| Dimensões | Largura: 39,5 mm Altura: 189 mm |
| Conexão de condutores cilíndricos | 1,5 - 16 mm ² |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0,34 kg |
| Peso bruto | 0,374 kg |
| Teor de cobre (kg / unidade) | 0,11 |
| Número da tarifa alfandegária | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001644 |

Recursos

ECLASS 8.0

27142120

Descrição do produto

SV Mini-PLS bus-mounting fuse base, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-16 mm², tension spring clamp, WH: 39,5x189 mm

Aprovações

Explicações

Declaration of conformity