

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.340

Adaptadores de componentes

Estado: 7/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.340 - Adaptadores de componentes 3 polos

Para montar componentes de distribuição e proteção.

Recursos

| | |
|--|---|
| Cód. Ref. | SV 9635.340 |
| Modelo | Comfort |
| Funcionamento | Para a fixação mecânica e contato direto de equipamentos elétricos na placa |
| Material | Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 |
| Cor | RAL 7035 |
| Nota | Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL |
| Corrente nominal máx. | 25 A |
| Tensão nominal de serviço | 600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~ |
| Qtd. de polos | 3 polos |
| Valores elétricos UL | Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC |
| Cabos de ligação (AWG) | AWG 12 |
| Comprimento do cabo de ligação | 100 mm |
| Quantidade/altura dos trilhos de suporte | 1 / 10 mm |
| Tipo de trilhos de suporte | Ajustáveis |
| Dimensões | Largura: 45 mm Altura: 160 mm Profundidade: 34,5 mm |
| Emb. | 4 unid. |
| Peso líquido | 0,512 kg |
| Peso bruto | 0,518 kg |

Recursos

| | |
|-------------------------------|--|
| Teor de cobre (kg / unidade) | 0,03 |
| Número da tarifa alfandegária | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Descrição do produto | SV Componente Confort, 25 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polos, cabo AWG 12 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm |

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |