

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.373

Adaptadores de componentes

Estado: 22/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.373 - Adaptadores de componentes 1 polo

Para montar componentes de distribuição e proteção.

Recursos

| | |
|--|--|
| Cód. Ref. | SV 9635.373 |
| Modelo | L3 |
| Funcionamento | Para a fixação mecânica e contato direto de equipamentos elétricos na placa |
| Material | Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 |
| Cor | RAL 7035 |
| Nota | Cada conexão desejada da fase requer um modelo de adaptador diferente Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL |
| Corrente nominal máx. | 16 A |
| Tensão nominal de serviço | 690 V (AC), 1~ |
| Qtd. de polos | 1 polo |
| Cabos de ligação (AWG) | AWG 14 |
| Comprimento do cabo de ligação | 100 mm |
| Quantidade/altura dos trilhos de suporte | 1 / 10 mm |
| Tipo de trilhos de suporte | Fixos |
| Dimensões | Largura: 18 mm Altura: 160 mm Profundidade: 35 mm |
| Emb. | 6 unid. |
| Peso líquido | 0,3 kg |
| Peso bruto | 0,382 kg |
| Teor de cobre (kg / unidade) | 0,009 |

Recursos

| | |
|-------------------------------|--|
| Número da tarifa alfandegária | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Descrição do produto | SV component adaptor 16 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L3), connection cable AWG 14, WH: 18 x 160 mm |

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |