### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9635.383 Adaptadores de componentes

Estado: 17/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



## SV 9635.383 - Adaptadores de componentes 1 polo

Para montar componentes de distribuição e proteção.

#### Recursos

Cód. Ref.	SV 9635.383
Modelo	L3
Funcionamento	Para a fixação mecânica e contato direto de equipamentos elétricos na placa
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor	RAL 7035
Nota	Cada conexão desejada da fase requer um modelo de adaptador diferente Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Corrente nominal máx.	63 A
Tensão nominal de serviço	690 V (AC), 1~
Qtd. de polos	1 polo
Cabos de ligação (AWG)	AWG 8
Comprimento do cabo de ligação	100 mm
Quantidade/altura dos trilhos de suporte	1 / 10 mm
Tipo de trilhos de suporte	Fixos
Dimensões	Largura: 18 mm Altura: 160 mm Profundidade: 35 mm
Emb.	6 unid.
Peso líquido	0.39
Peso bruto	0.499
Teor de cobre (kg / unidade)	0.026

© Rittal 2025

#### Recursos

Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177934573
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3