



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.325

Barras E-Cu

Estado: 8/10/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9661.325 - Barras E-Cu Com perfurações integradas

Indicado para montagem direta em armários de distribuição, suportes de barramento, combinações PE/PEN junto com cantoneira combinada PE/PEN e peça para montagem modular E-Cu.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9661.325
Descrição do produto	Adequadas para a montagem direta em armários e suportes de barramento 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 e 3073.000. Combinações PE/PEN juntamente com a cantoneira combinada PE/PEN e a peça para montagem modular E-Cu.
Material	E-Cu
Ø hole	11 mm
Dimensões	Comprimento: 1.165 mm
Adequado para	Largura: = 1.200 mm
Diâmetro	5 mm x 30 mm
Emb.	2 unid.
Peso líquido	3.13
Peso bruto	3.232
Teor de cobre (kg / unidade)	1.56
Número da tarifa alfandegária	74071000
EAN	4028177546950
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

Aprovações

Aprovações

Aprovações

UL + C-UL (listed)

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK