

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9666.560**

**Módulo de seccionadores verticais  
sob carga para fusíveis NH**

Estado: 25/04/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.560 - Módulo de seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH

Para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH dos tamanhos 00 a 3 (3 polos, com 100/185 mm de distância entre os centros das barras).

## Recursos

Cód. Ref.	SV 9666.560
Descrição do produto	Para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH dos tamanhos 00 a 3 (3 polos, com 100/185 mm de distância entre os centros das barras).
Material	Cobertura: poliestirol Suporte: poliéster reforçado com fibra de vidro
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Nota	Para assegurar a conexão perfeita dos cabos, é preciso instalar um módulo de proteção contra contatos acidentais ou um módulo de barramento N/PE acima ou abaixo dos módulos de seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH.
Dimensões	Largura: 750 mm Altura: 750 mm
Tamanho	Unidades de largura (UL) de 250 mm: 3 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 5
Para tamanho	12 x Gr. 00 6 x Gr. 1 6 x Gr. 2 6 x Gr. 3
Adequado para o item com o código de referência	9677.XXX
Adequado para barras	40 x 10 50 x 10 60 x 10

## Recursos

---

Distância entre os centros das barras	185 mm
---------------------------------------	--------

---

Emb.	1 unid.
------	---------

---

Peso líquido	5,17 kg
--------------	---------

---

Peso bruto	5,18 kg
------------	---------

---

Número da tarifa alfandegária	85369095
-------------------------------	----------

---

ETIM 9	EC001893
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27400608
------------	----------

---

Descrição do produto	#NV
----------------------	-----

## Aprovações

---

Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
-------------	--