### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## SV 9666.570

# Módulo de seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH

Estado: 19/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



# SV 9666.570 - Módulo de seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH

Para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH dos tamanhos 00 a 3 (3 polos, com 100/185 mm de distância entre os centros das barras).

#### Recursos

SV 9666.570
Para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH dos tamanhos 00 a 3 (3 polos, com 100/185 mm de distância entre os centros das barras).
Cobertura: poliestirol Suporte: poliéster reforçado com fibra de vidro
RAL 7035
Inclui material de fixação
Para assegurar a conexão perfeita dos cabos, é preciso instalar um módulo de proteção contra contatos acidentais ou um módulo de barramento N/PE acima ou abaixo dos módulos de seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH.
Largura: 250 mm Altura: 450 mm
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 1 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
3 x Gr. 00
9346.020 9346.030
40 x 10
100 mm
1 unid.
1.7

© Rittal 2025 2

### Recursos

Peso bruto	1.83
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177676459
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608

### Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3