

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.580

Módulo de seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH

Estado: 21/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.580 - Módulo de seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH

Para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH dos tamanhos 00 a 3 (3 polos, com 100/185 mm de distância entre os centros das barras).

Recursos

Cód. Ref.	SV 9666.580
Descrição do produto	Para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH dos tamanhos 00 a 3 (3 polos, com 100/185 mm de distância entre os centros das barras).
Material	Cobertura: poliestirol Suporte: poliéster reforçado com fibra de vidro
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Nota	Para assegurar a conexão perfeita dos cabos, é preciso instalar um módulo de proteção contra contatos acidentais ou um módulo de barramento N/PE acima ou abaixo dos módulos de seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH.
Dimensões	Largura: 500 mm Altura: 450 mm
Tamanho	Unidades de largura (UL) de 250 mm: 2 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Para tamanho	6 x Gr. 00
Adequado para o item com o código de referência	9346.020 9346.030
Adequado para barras	40 x 10
Distância entre os centros das barras	100 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	2,3 kg

Recursos

Peso bruto	2,5 kg
------------	--------

Número da tarifa alfandegária	85369095
-------------------------------	----------

ETIM 9	EC001893
--------	----------

ECLASS 8.0	27400608
------------	----------

Descrição do produto	#NV
----------------------	-----

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
-------------	--