

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.583

Módulo de seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH

Estado: 10/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.583 - Módulo de seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH

Para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH dos tamanhos 00 a 3 (3 polos, com 100/185 mm de distância entre os centros das barras).

Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | SV 9666.583 |
| Descrição do produto | Para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH dos tamanhos 00 a 3 (3 polos, com 100/185 mm de distância entre os centros das barras). |
| Material | Cobertura: poliestirol Suporte: poliéster reforçado com fibra de vidro |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Inclui material de fixação |
| Nota | Para assegurar a conexão perfeita dos cabos, é preciso instalar um módulo de proteção contra contatos acidentais ou um módulo de barramento N/PE acima ou abaixo dos módulos de seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH. |
| Dimensões | Largura: 750 mm Altura: 450 mm |
| Tamanho | Unidades de largura (UL) de 250 mm: 3 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3 |
| Para tamanho | 10 x Gr. 00 |
| Adequado para o item com o código de referência | 9346.020 9346.030 |
| Adequado para barras | 40 x 10 |
| Distância entre os centros das barras | 100 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 3.33 |

Recursos

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Peso bruto | 3.34 |
| Número da tarifa alfandegária | 85369095 |
| EAN | 4028177676473 |
| ETIM 9 | EC001893 |
| ECLASS 8.0 | 27400608 |

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |
|-------------|--|