

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 9672.182 Portas parciais

Estado: 2/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 9672.182 - Portas parciais para TS

As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita.



## Recursos

Cód. Ref.	TS 9672.182
Descrição do produto	Para armários TS, em vez de uma porta ou painel traseiro. As portas parciais podem ser combinadas aleatoriamente. Na parte superior e inferior é necessário utilizar, respectivamente, uma cobertura de acabamento frontal. As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita. No caso de portas sem visor (600 a 1000 mm de altura), é possível a montagem do quadro do monitor SZ 2305.000. Fecho de palheta dupla padrão, podendo ser substituído pelos fechos do modelo F e, acima de 600 mm de altura, pelo fecho Comfort.
Material	Chapa de aço de 2 mm
Superfície	Pintura texturizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Régua de divisão Dobradiças Peças de fecho Inclui material de fixação

# Recursos

Dimensões	Largura: 800 mm Altura: 200 mm
Adequado para	Largura: = 800 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 54 com o armário completo
Emb.	1 unid.
Peso líquido	4,082 kg
Peso bruto	4,282 kg
Número da tarifa alfandegária	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204
Descrição do produto	SV PORTA PARCIAL C/JANELA 800X200