

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9672.187

Portas parciais

Estado: 8/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 9672.187 - Portas parciais para TS

As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita.



Recursos

Cód. Ref.	TS 9672.187
Modelo	com visor
Descrição do produto	Para armários TS, em vez de uma porta ou painel traseiro. As portas parciais podem ser combinadas aleatoriamente. Na parte superior e inferior é necessário utilizar, respectivamente, uma cobertura de acabamento frontal. As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita. No caso de portas sem visor (600 a 1000 mm de altura), é possível a montagem do quadro do monitor SZ 2305.000. Fecho de palheta dupla padrão, podendo ser substituído pelos fechos do modelo F e, acima de 600 mm de altura, pelo fecho Comfort.
Material	Chapa de aço de 2 mm Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície	Pintura texturizada
Cor	RAL 7035

Recursos

Escopo de fornecimento	Régua de divisão Dobradiças Peças de fecho Inclui material de fixação
Dimensões	Largura: 800 mm Altura: 600 mm
Adequado para	Largura: = 800 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 54 com o armário completo
Emb.	1 unid.
Peso líquido	6.74
Peso bruto	8.26
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177697904
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204