

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.819 Parafuso M10

Estado: 13/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.819 - Parafuso M10

Para a fixação do borne de conexão direta, da placa de conexão, da garra para fixação de barras ou do kit de conexão em sistemas de barramento compostos por barras chatas em cobre.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9676.819
Descrição do produto	Para a fixação das garras para fixação de barras ou componentes de conexão em um sistema de barramento compostos por barras chatas em cobre.
Material	Aço inoxidável
Dimensões	Rosca: M10 Comprimento da rosca: 190 mm
Emb.	8 unid.
Peso líquido	1 kg
Peso bruto	1,032 kg
Número da tarifa alfandegária	73181900
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Descrição do produto	#NV