
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9677.500 Suporte de barramento (185 mm)

Estado: 13/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SV 9677.500 - Suporte de barramento (185 mm)

Para barras chatas de cobre de 40/60/80/100/120 x 10 mm

Recursos

Cód. Ref.	SV 9677.500
Material	Poliamida
	Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Inclui elementos para a fixação de cobertura de proteção contra
	contatos acidentais (bandeja da base)
Qtd. de polos	3 polos
	185 mm
Adequado para barras	40 x 10
	60 x 10
	80 x 10
	100 x 10
	120 x 10
Qtd. de polos	3 polos
Tensão nominal de serviço	1000 V, 3~
	1500 V (DC)
Emb.	2 unid.
Peso líquido	1.72
Peso bruto	1.92
Número da tarifa alfandegária	85469010
EAN	4028177705326
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

© Rittal 2025

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3