



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.500

Suporte de barramento (185 mm)

Estado: 11/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.500 - Suporte de barramento (185 mm)

Para barras chatas de cobre de 40/60/80/100/120 x 10 mm

Recursos

| | |
|-------------------------------|---|
| Cód. Ref. | SV 9677.500 |
| Material | Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Inclui elementos para a fixação de cobertura de proteção contra contatos acidentais (bandeja da base) |
| Qtd. de polos | 3 polos 185 mm |
| Adequado para barras | 40 x 10 60 x 10 80 x 10 100 x 10 120 x 10 |
| Qtd. de polos | 3 polos |
| Tensão nominal de serviço | 1000 V, 3~ 1500 V (DC) |
| Emb. | 2 unid. |
| Peso líquido | 1.72 |
| Peso bruto | 1.92 |
| Número da tarifa alfandegária | 85469010 |
| EAN | 4028177705326 |
| ETIM 9 | EC001166 |
| ECLASS 8.0 | 27400607 |

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |