



# SV 9677.810

## Conversores de corrente

Estado: 10/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.810 - Conversores de corrente

Para medição indutiva do fluxo de corrente.

## Recursos

Cód. Ref.	SV 9677.810
Descrição do produto	Design compacto, sem alteração da profundidade de montagem, devido à integração mecânica nos componentes (com 185 mm de distância entre os centros das barras), possibilitando economizar espaço.
Material	Poliamida
Para tamanho	00
Adequado para o item com o código de referência	9677000 9677010 9677015 9677025 9677060 9677065 9677070 9677075 9677080 9677085
Potência nominal	2,5 VA
Tipo de ligação (elétrica)	Bornes parafusados
Insulation material (class)	E
Primary current	150 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Conexão de condutores cilíndricos	2,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Frequência nominal	50 - 50 - Hz

# Recursos

---

Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,2 kg
Peso bruto	0,21 kg
Número da tarifa alfandegária	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Descrição do produto	#NV

---

# Aprovações

---

Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
-------------	--