Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9677.810 Conversores de corrente

Estado: 11/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SV 9677.810 - Conversores de corrente

Para medição indutiva do fluxo de corrente.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9677.810
Descrição do produto	Design compacto, sem alteração da profundidade de montagem, devido à integração mecânica nos componentes (com 185 mm de distância entre os centros das barras), possibilitando economizar espaço.
Material	Poliamida
Para tamanho	00
Adequado para o item com o	9677.000
código de referência	9677.010
	9677.015
	9677.025
	9677.060
	9677.065
	9677.070
	9677.075 9677.080
	9677.085
Potência nominal	2,5 VA
Tipo de ligação (elétrica)	Bornes parafusados
Insuslation material (class)	E
Primary current	150 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1
	EN 60715
	DIN VDE 0414
	DIN 42 600-2
Conexão de condutores cilíndricos	2,5 - 4 mm ²

© Rittal 2025

Recursos

Frequência nominal	50 - 60 Hz
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.2
Peso bruto	0.21
Número da tarifa alfandegária	85043129
EAN	4028177705234
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3