

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.810

Conversores de corrente

Estado: 9/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.810 - Conversores de corrente

Para medição indutiva do fluxo de corrente.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9677.810
Descrição do produto	Design compacto, sem alteração da profundidade de montagem, devido à integração mecânica nos componentes (com 185 mm de distância entre os centros das barras), possibilitando economizar espaço.
Material	Poliamida
Para tamanho	00
Adequado para o item com o código de referência	9677.000 9677.010 9677.015 9677.025 9677.060 9677.065 9677.070 9677.075 9677.080 9677.085
Potência nominal	2,5 VA
Tipo de ligação (elétrica)	Bornes parafusados
Insulation material (class)	E
Primary current	150 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Conexão de condutores cilíndricos	2,5 - 4 mm ²

Recursos

Frequência nominal	50 - 60 Hz
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.2
Peso bruto	0.21
Número da tarifa alfandegária	85043129
EAN	4028177705234
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
-------------	--
