

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9765.150

Luminária para armário, 48 V DC

Estado: 15/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9765.150 - Luminária para armário, 48 V DC com cabos de ligação

Luminária robusta para fixação na vertical ou na horizontal no perfil do quadro através de cliques com mola ou como fonte de iluminação direta durante trabalhos de manutenção.

Recursos

Cód. Ref.	CS 9765.150
Descrição do produto	Luminária robusta. Montada na vertical ou na horizontal no perfil do quadro através de cliques com mola para fixação ou como fonte de iluminação direta durante trabalhos de manutenção simplesmente virando o gancho giratório em plástico. Base da lâmpada em PMMA (polimetilmetacrilato) resistente a impactos com grau de proteção II.
Escopo de fornecimento	2 cliques com mola Material de fixação
Potência nominal	11 W
Diâmetro	62 mm
Diameter protective tube	38 mm
Comprimento	450 mm
Length light outlet	195 mm
Length protective tube	320 mm
Comprimento do cabo de ligação	3 m
Opções de conexão	Cabo de ligação integrado com extremidade aberta
Lâmpada	Lâmpada fluorescente TC-SEL, 4 pinos
Corrente de iluminação	900 lm
Dimensões	Comprimento: 450 mm
Faixa de temperatura de serviço	-20 °C...40 °C
Tensão nominal de serviço	48 V (DC)

Recursos

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 64
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1.03
Peso bruto	1.05
Número da tarifa alfandegária	94054990
EAN	4028177493605
ECLASS 8.0	27189241