## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# CS 9781.666 CS Toptec, montagem modular

Estado: 1/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



## CS 9781.666 - CS Toptec, montagem modular

Armário modular para exteriores com laterais duplas, base soleira de 100 mm, porta, painel traseiro e teto de proteção contra chuva para montagem modular sem deixar vãos. O quadro completo do armário está disponível para uma instalação interna eficiente e versátil.







#### Recursos

Cód. Ref.	CS 9781.666
Modelo	para montagem modular
	Sem recorte
Material	Quadro do armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
	Partes planas e acabamentos da base soleira: alumínio AlMg3
	Teto de proteção contra chuva: alumínio
Superfície	Pintura eletrostática a pó
	Poliéster puro resistente a raios UV
Cor	RAL 7035

© Rittal 2025 2

### Recursos

Escopo de fornecimento	Armário modular para exteriores com laterais duplas Quadro do armário com esquema de perfurações em intervalos de 25 mm no quadro do teto e da base bem como perfis verticais com 2 níveis de fixação
	Porta dianteira com retentor, puxador de alavanca e tambor semicilíndrico, fecho BJ20027  Painel traseiro
	Teto de proteção contra chuva
	Base soleira com placas flangeadas e acabamentos parafusados no lado dianteiro e traseiro
	Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 1.600 mm
	Profundidade: 600 mm
Dimensões	Altura total: 1.745 mm Altura do teto de proteção contra chuva: 45 mm Altura da base soleira: 100 mm
Quantidade de portas	1
Fecho	Modelo do fecho: Sistema de fecho de 4 pontos Quantidade de fechos: 1 Aplicação do fecho: BJ20027
Placa flangeada	Tamanho: 2 Quantidade: 2
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Grau de proteção NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Código IK	IK10
Nota	Todas as partes planas são duplas com aterramento (a parte externa é aterrada através da parte interna) Para a montagem de um armário individual, são necessárias as laterais modulares para o CS Toptec
Emb.	1 unid.
Peso líquido	55
Peso bruto	65

© Rittal 2025

3

#### Recursos

EAN	4028177986138
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Aprovações

Explicações Declaration of conformity

© Rittal 2025