

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9782.866

CS Toptec, montagem modular

Estado: 10/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9782.866 - CS Toptec, montagem modular

Armário modular para exteriores com laterais duplas, base soleira de 100 mm, porta, painel traseiro e teto de proteção contra chuva para montagem modular sem deixar vãos. O quadro completo do armário está disponível para uma instalação interna eficiente e versátil. O armário está preparado para a instalação de um condicionador de ar Blue e+ Outdoor para montagem lateral.



Recursos

Cód. Ref.	CS 9782.866
Modelo	para montagem modular Com recorte para condicionador de ar outdoor de 1,5 kW
Material	Quadro do armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Partes planas e acabamentos da base soleira: alumínio AIMg3 Teto de proteção contra chuva: alumínio
Superfície	Pintura eletrostática a pó Poliéster puro resistente a raios UV
Cor	RAL 7035

Recursos

Escopo de fornecimento	Armário modular para exteriores com laterais duplas Quadro do armário com esquema de perfurações em intervalos de 25 mm no quadro do teto e da base bem como perfis verticais com 2 níveis de fixação Porta dianteira com retentor, puxador de alavanca e tambor semicilíndrico, fecho BJ20027 Painel traseiro Teto de proteção contra chuva Base soleira com placas flangeadas e acabamentos parafusados no lado dianteiro e traseiro
Dimensões	Largura: 800 mm Altura: 1.600 mm Profundidade: 600 mm
Dimensões	Altura total: 1.745 mm Altura do teto de proteção contra chuva: 45 mm Altura da base soleira: 100 mm
Quantidade de portas	1
Fecho	Modelo do fecho: Sistema de fecho de 3 pontos Quantidade de fechos: 1 Aplicação do fecho: BJ20027
Placa flangeada	Tamanho: 2 Quantidade: 2
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Grau de proteção NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Código IK	IK10
Nota	Todas as partes planas são duplas com aterramento (a parte externa é aterrada através da parte interna) Para a montagem de um armário individual, são necessárias as laterais modulares para o CS Toptec
Nota sobre o código de referência	É necessário um condicionador de ar ou uma chapa de adaptação para fechar o recorte
Emb.	1 unid.
Peso líquido	70 kg

Recursos

Peso bruto	70,5 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrição do produto	CS Toptec, montagem modular, LAP: 800x1600x600 mm, com recorte para condicionador de ar Outdoor 1,5 kW

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
-------------	---------------------------