Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CS 9783.520 Armário básico outdoor

Estado: 4/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)




CS 9783.520 - Armário básico outdoor

Sistema de armário com laterais simples e porta única ou dupla. Pronto para uso em todas as aplicações com dissipação mínima ou mesmo sem dissipação de calor em áreas externas. Conceito de teto com frestas de ventilação em todo o contorno.







Recursos

Cód. Ref.	CS 9783.520
Descrição do produto	Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados.
Material	Alumínio AlMg3
Superfície	Pintura eletrostática a pó Poliéster puro resistente a raios UV
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Armário para exteriores com laterais simples completamente pré- montado
	Armário básico com chapa de base tripartida
	Esquema de perfurações em intervalos de 25 mm no teto, na base, na frente e na profundidade do armário
	Porta(s) dianteira(s) com retentor, puxador de alavanca e tambor semicilíndrico, fecho BJ20027
	Base soleira para transporte com acabamentos parafusados no
	lado dianteiro e traseiro
	Teto de proteção contra chuva

© Rittal 2025 2

Recursos

Dimenesses	Lorguro: 000 mm
Dimensões	Largura: 800 mm
	Altura: 1.200 mm
	Profundidade: 400 mm
Dimensões	Altura total: 1.355 mm
	Largura do teto de proteção contra chuva: 850 mm
	Altura do teto de proteção contra chuva: 55 mm
	Profundidade do teto de proteção contra chuva: 450 mm
	Largura interna: 712 mm
	Altura interna: 1.112 mm
	Profundidade interna: 349 mm
	Altura da base soleira: 100 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Type 3R
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Código IK	IK10
Material básico	Alumínio
Emb.	1 unid.
Peso líquido	46
Peso bruto	48
EAN	4028177569126
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3