Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CS 9783.610 Armário básico outdoor

Estado: 8/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)




CS 9783.610 - Armário básico outdoor

Sistema de armário com laterais simples e porta única ou dupla. Pronto para uso em todas as aplicações com dissipação mínima ou mesmo sem dissipação de calor em áreas externas. Conceito de teto com frestas de ventilação em todo o contorno.







Recursos

Cód. Ref.	CS 9783.610	
Descrição do produto	Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em tod os lados.	
Material	Alumínio AlMg3	
Superfície	Pintura eletrostática a pó Poliéster puro resistente a raios UV	
Cor	RAL 7035	
Escopo de fornecimento	Armário para exteriores com laterais simples completamente pré- montado	
	Armário básico com chapa de base tripartida	
	Esquema de perfurações em intervalos de 25 mm no teto, na base, na frente e na profundidade do armário	
	Porta(s) dianteira(s) com retentor, puxador de alavanca e tambor semicilíndrico, fecho BJ20027	
	Base soleira para transporte com acabamentos parafusados no	
	lado dianteiro e traseiro	
	Teto de proteção contra chuva	

© Rittal 2025 2

Recursos

Dimensões	Largura: 800 mm Altura: 1.200 mm Profundidade: 500 mm	
Dimensões	Altura total: 1.355 mm Largura do teto de proteção contra chuva: 850 mm Altura do teto de proteção contra chuva: 55 mm Profundidade do teto de proteção contra chuva: 550 mm Largura interna: 712 mm Altura interna: 1.112 mm Profundidade interna: 449 mm Altura da base soleira: 100 mm	
Quantidade de portas	1	
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Type 3R	
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55	
Código IK	IK10	
Material básico	Alumínio	
Emb.	1 unid.	
Peso líquido	34	
Peso bruto	36.15	
EAN	4028177569171	
ETIM 9	EC000261	
ECLASS 8.0	27180101	

Aprovações

Explicações Declaration of conformity	Explicações	Declaration of conformity	
---------------------------------------	-------------	---------------------------	--

© Rittal 2025 3