## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





CS 9791.015

# Caixa outdoor para fixação na parede

Estado: 19/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



## CS 9791.015 - Caixa outdoor para fixação na parede

Caixas Outdoor para fixação em parede ou em mastro. Conceito de caixa dentro da caixa







#### Recursos

Cód. Ref.	CS 9791.015
Descrição do produto	Caixas Outdoor para fixação em parede ou em mastro. Conceito de caixa dentro da caixa
Material	Caixa e placa de montagem: alumínio AIMg3
	Porta da caixa interna: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície	Caixa: pintura eletrostática a pó, poliéster puro resistente a raios UV
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Armário para exteriores com laterais duplas completamente pré-
	montado
	Caixa interna com placa de montagem, placa flangeada e fecho de segurança
	Cantoneiras para termostato para a temperatura interna do armário ou higrostato
	Caixa externa com tampa design e fecho de segurança 3524 E
	2 trilhos com perfil em C no painel traseiro
Dimensões	Largura: 370 mm
	Altura: 522 mm
	Profundidade: 210 mm

© Rittal 2025

### Recursos

Dimensões internas	Largura interna: 280 mm
	Altura interna: 380 mm
	Profundidade interna: 145 mm
Dimensões da placa de montagem	270 mm x 380 mm
(L x A)	
Caixa interna	Largura: 300 mm
	Altura: 400 mm
	Profundidade: 170 mm
Fecho	Modelo do fecho: lingueta
	Quantidade de fechos: 1
Grau de proteção IP segundo a	IP 55
norma IEC 60 529	
Nota	Prazo de entrega sob consulta.
Material básico	Alumínio
Emb.	1 unid.
Peso líquido	8.048
Peso bruto	8.472
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177193697
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3