

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CS 9791.025**

**Caixa outdoor para fixação na  
parede**

Estado: 4/06/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9791.025 - Caixa outdoor para fixação na parede

Caixas Outdoor para fixação em parede ou em mastro. Conceito de caixa dentro da caixa



## Recursos

|                        |   |
|------------------------|---|
| Cód. Ref.              | CS 9791.025   |
| Descrição do produto   | Caixas Outdoor para fixação em parede ou em mastro. Conceito de caixa dentro da caixa   |
| Material               | Caixa e placa de montagem: alumínio AIMg3<br>Porta da caixa interna: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)   |
| Superfície             | Caixa: pintura eletrostática a pó, poliéster puro resistente a raios UV   |
| Cor                    | RAL 7035  |
| Escopo de fornecimento | Armário para exteriores com laterais duplas completamente pré-montado<br>Caixa interna com placa de montagem, placa flangeada e fecho de segurança<br>Cantoneiras para termostato para a temperatura interna do armário ou higrostatato<br>Caixa externa com tampa design e fecho de segurança 3524 E<br>2 trilhos com perfil em C no painel traseiro |
| Dimensões              | Largura: 420 mm<br>Altura: 560 mm<br>Profundidade: 210 mm   |

# Recursos

|  |   |
|--|---|
| Dimensões internas                             | Largura interna: 330 mm<br>Altura interna: 420 mm<br>Profundidade interna: 145 mm |
| Dimensões da placa de montagem (L x A)         | 320 mm x 410 mm   |
| Caixa interna                                  | Largura: 350 mm<br>Altura: 440 mm<br>Profundidade: 170 mm                         |
| Fecho  | Modelo do fecho: lingueta<br>Quantidade de fechos: 1                              |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 55   |
| Nota   | Prazo de entrega sob consulta.  |
| Material básico                                | Alumínio  |
| Emb.   | 1 unid.   |
| Peso líquido                                   | 9,584 kg  |
| Peso bruto                                     | 10,088 kg   |
| Número da tarifa alfandegária                  | 94032080  |
| ETIM 9   | EC000261  |
| ECLASS 8.0                                     | 27180101  |
| Descrição do produto                           | ARM.  |

# Aprovações

|             |  |
|-------------|--|
| Explicações | Declaration of conformity<br>Declaración de conformidad UK |
|-------------|--|