

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9888.550

CS Toptec

Estado: 7/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9888.550 - CS Toptec

Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados. Laterais, painel traseiro e porta com parede externa completamente dupla, o quadro TS 8 fica totalmente disponível para a montagem interna.



Recursos

| | |
|----------------------|---|
| Cód. Ref. | CS 9888.550 |
| Modelo | Com recorte para condicionador de ar outdoor de 1,5 kW |
| Descrição do produto | Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados. Laterais, painel traseiro e porta com parede externa completamente dupla, o quadro TS 8 fica totalmente disponível para a montagem interna. |
| Material | Quadro do armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Partes planas e acabamentos da base soleira: alumínio AIMg3 Teto de proteção contra chuva: alumínio |
| Superfície | Pintura eletrostática a pó Poliéster puro resistente a raios UV |
| Cor | RAL 7035 |

Recursos

| | |
|--|---|
| Escopo de fornecimento | Armário para exteriores com laterais duplas completamente pré-montado Quadro do armário com esquema de perfurações em intervalos de 25 mm no quadro do teto e da base bem como perfis verticais com 2 níveis de fixação Porta dianteira com retentor, puxador de alavanca e tambor semicilíndrico, fecho BJ20027 Lateral à esquerda e à direita Painel traseiro Teto de proteção contra chuva Base soleira com placas flangeadas e acabamentos parafusados no lado dianteiro e traseiro |
| Dimensões | Largura: 800 mm Altura: 1.800 mm Profundidade: 800 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 55 |
| Grau de proteção NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| Código IK | IK10 |
| Nota | Todas as partes planas são duplas com aterramento (a parte externa é aterrada através da parte interna) A linha CS Toptec é a base de soluções de projetos outdoor, que podem ser solicitados pelos seguintes números de referência: 9774.099 para modelos individuais e 9774.005 para módulos |
| Nota sobre o código de referência | É necessário um condicionador de ar ou uma chapa de adaptação para fechar o recorte |
| Material básico | Alumínio |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 115 kg |
| Peso bruto | 122 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Recursos

Descrição do produto

CS Armário TopTec LAP: 800x1800x800 mm com recorte para condicionadores de ar Outdoor 1,5 kW

Aprovações

Explicações

Declaration of conformity