

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1003.600

Компактные распределительные шкафы AE

Состояние: 15.05.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



АЕ 1003.600 - Компактные распределительные шкафы АЕ Нержавеющая сталь

Компактный распределительный шкаф АЕ из нержавеющей стали, вкл. монтажную панель.

Функции

Арт. №	АЕ 1003.600
Материал	Корпус: Нержавеющая сталь Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность	Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки	Корпус и дверь(и): Монтажная панель Замок: двойная бородка 3 мм
Степень защиты NEMA	NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 300 мм Высота: 300 мм Глубина: 210 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	254 мм x 275 мм
Кол-во дверей	1
Количество замков	1

Функции

Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 1 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм Material lock: Цинковое литье под давлением, никелировка
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка	1 шт.
Вес	6,9 кг
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177583924
E-Number Sweden	E3404509
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK