

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AE 1017.600**

**Компактные распределительные шкафы AE**

Состояние: 13.09.2025 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# АЕ 1017.600 - Компактные распределительные шкафы АЕ Нержавеющая сталь

Компактный распределительный шкаф АЕ из нержавеющей стали, вкл. монтажную панель.

## Функции

|                                   |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. №                            | АЕ 1017.600                                                                                                                                                                    |
| Материал                          | Корпус: Нержавеющая сталь<br>Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру<br>Монтажная панель: листовая сталь<br>Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) |
| Поверхность                       | Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм<br>Монтажная панель: оцинкованная                                                                              |
| Комплект поставки                 | Корпус и дверь(и):<br>Монтажная панель<br>Замок: двойная бородка 3 мм<br>3-точечная запор                                                                                      |
| Степень защиты NEMA               | NEMA 4X                                                                                                                                                                        |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 66                                                                                                                                                                          |
| IK-код                            | IK08                                                                                                                                                                           |
| Размер                            | Ширина: 800 мм<br>Высота: 1.200 мм<br>Глубина: 300 мм                                                                                                                          |
| Размеры монтажной панели (Ш x В)  | 740 мм x 1.155 мм                                                                                                                                                              |
| Кол-во дверей                     | 1                                                                                                                                                                              |

## Функции

|                   |                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Замок             | Исполнение замка: 3-точечная запор<br>Количество замков: 1<br>Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм<br>Material lock: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) |
| Основной материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)                                                                                                                        |
| Упаковка          | 1 шт.                                                                                                                                                      |
| Вес нетто         | 57.8                                                                                                                                                       |
| Gross weight      | 65.16                                                                                                                                                      |
| Код ТНВЭД         | 94032080                                                                                                                                                   |
| EAN               | 4028177000612                                                                                                                                              |
| E-Number Sweden   | E3404426                                                                                                                                                   |
| ETIM 9            | EC000261                                                                                                                                                   |
| ETIM 8            | EC000261                                                                                                                                                   |
| ECLASS 8.0        | 27180101                                                                                                                                                   |

## Одобрения

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| Одобрения  | DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Объяснения | Декларация о соответствии<br>Декларация о соответствии UK   |