


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1400.500

Пластиковые распределительные шкафы KS

Состояние: 09.05.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KS 1400.500 - Пластиковые распределительные шкафы KS

Настенный корпус с дверью из усиленного стекловолокном ненасыщенного полиэстера с монтажной панелью. На выбор с или без обзорной двери. Степень защиты IP 56 или IP 66. Перестановка монтажной панели по глубине благодаря нескольким монтажным уровням в корпусе. Гибкий монтаж на дверь благодаря запрессованным гайкам в двери. Высокая жесткость благодаря усиленному стекловолокном пластику.

Функции

Арт. №	KS 1400.500
Исполнение	без обзорного окна
Материал	Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь Обзорное окно: акриловое стекло, 3,0 мм с резиновым уплотнением
Поверхность	Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	Эквивалент RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок под ключ с двойной бородкой 3 мм Монтажная панель Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в виде встроенного защитного козырька По бокам интегрированный С-образный профиль для плавной регулировки глубины монтажной панели
Степень защиты NEMA	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 56
IK-код	IK08

Функции

Размер	Ширина: 1.000 мм Высота: 1.000 мм Глубина: 300 мм
Толщина материала монтажной панели	3 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	917 мм x 950 мм
Кол-во дверей	2
Замок	Исполнение замка: 3-точечная запор Количество замков: 1 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Указание	Под воздействием длительного УФ-излучения (солнечный свет) в сочетании с ветром и дождем поверхность может изменить свой внешний вид. Это не ухудшает защиту установленных электрических компонентов. Если шкафы невозможно защитить от попадания лучей, например, навесом от солнца, мы рекомендуем покрыть их полиуретановой краской. Допустима температура окружающей среды -30 °C... +75 °C.
Основной материал	Пластик
Упаковка	1 шт.
Вес	51,6 кг
Код THBЭД	94037000
EAN	4028177526778
E-Number Sweden	E3465013
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas TÜV
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK