

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1434.000

Пластиковые распределительные шкафы AX

Состояние: 21.05.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1434.000 - Пластиковые распределительные шкафы AX без обзорного окна

Пластиковые корпуса AX оптимально подходят для наружной установки. Многочисленные точки крепления в корпусе обеспечивают индивидуальный внутренний монтаж, например, с помощью шасси и шин.



Функции

Арт. №	AX 1434.000
Исполнение	без обзорного окна
Product modification	С мая 2021 г. у этих артикулов отсутствуют точки крепления для внутреннего монтажа в области крыши и основания. При этом гарантируется достаточно места для ввода кабеля или вырезов.
Области применения	Диапазон температуры окружающей среды: -30 °C...+75 °C Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием
Материал	Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь Негорючесть согласно UL 94-V0 Без галогенов
Поверхность	Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	Эквивалент RAL 7035

Функции

Комплект поставки	Корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок под ключ с двойной бородкой 3 мм Навеска двери правая, меняется на левую Монтажная панель Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в виде встроенного защитного козырька
Степень защиты NEMA	NEMA 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
Type rating согл. UL 50E	Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
Класс защиты	II (при 1000 В AC)
IK-код	IK09
Размер	Ширина: 300 мм Высота: 400 мм Глубина: 200 мм
Толщина материала монтажной панели	2,5 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	205 мм x 325 мм
Угол открытия двери	130°
Количество замков	2
Указание	Для крепления компонентов в корпусе необходимы винты для внутреннего монтажа С помощью универсального уголка можно крепить компоненты с шагом 25 мм, например, системные шасси
Основной материал	Пластик
Стандарты	Meets the F1 outdoor rating to UL 746C
Упаковка	1 шт.
Вес	6,96 кг
Код THBЭД	94037000
EAN	4028177006409

Функции

E-Number Sweden	E3465347
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Сертификаты	pressure load Negative Certificate Поверхность Степень защиты
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK