

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KS 1468.500

## Пластиковые распределительные шкафы KS

Состояние: 15.05.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KS 1468.500 - Пластиковые распределительные шкафы KS

Настенный корпус с дверью из усиленного стекловолокном ненасыщенного полиэстера с монтажной панелью. На выбор с или без обзорной двери. Степень защиты IP 56 или IP 66. Перестановка монтажной панели по глубине благодаря нескольким монтажным уровням в корпусе. Гибкий монтаж на дверь благодаря запрессованным гайкам в двери. Высокая жесткость благодаря усиленному стекловолокном пластику.

## Функции

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. №                           | KS 1468.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Исполнение                       | без обзорного окна                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Материал                         | Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK<br>Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру<br>Монтажная панель: листовая сталь<br>Обзорное окно: акриловое стекло, 3,0 мм с резиновым уплотнением                                                                                     |
| Поверхность                      | Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик<br>Монтажная панель: оцинкованная                                                                                                                                                                                                                          |
| Цвет                             | Эквивалент RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Комплект поставки                | Корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок под ключ с двойной бородкой 3 мм<br>Монтажная панель<br>Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в виде встроенного защитного козырька<br>По бокам интегрированный С-образный профиль для плавной регулировки глубины монтажной панели |
| Степень защиты NEMA              | NEMA 4X                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Степень защиты IP согл. EN 60529 | IP 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IK-код                           | IK08                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Функции

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                             | Ширина: 600 мм<br>Высота: 800 мм<br>Глубина: 300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Толщина материала монтажной панели | 3 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Размеры монтажной панели (Ш x В)   | 517 мм x 750 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Кол-во дверей                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Сменная навеска двери              | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Замок                              | Исполнение замка: 3-точечная запор<br>Количество замков: 1<br>Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Указание                           | Под воздействием длительного УФ-излучения (солнечный свет) в сочетании с ветром и дождем поверхность может изменить свой внешний вид. Это не ухудшает защиту установленных электрических компонентов. Если шкафы невозможно защитить от попадания лучей, например, навесом от солнца, мы рекомендуем покрыть их полиуретановой краской. Допустима температура окружающей среды -30 °C... +75 °C. |
| Основной материал                  | Пластик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Упаковка                           | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Вес                                | 26,5 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Код THBЭД                          | 94037000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EAN                                | 4028177526754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E-Number Sweden                    | E3465011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ETIM 7.0                           | EC000261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ECLASS 8.0                         | 27180101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Одобрения

# Одобрения

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Одобрения  | Bureau Veritas<br>TÜV                                     |
| Объяснения | Декларация о соответствии<br>Декларация о соответствии UK |