

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KL 1507.510

## Клеммные коробки KL

Состояние: 15.05.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1507.510 - Клеммные коробки KL без фланш-панели

Крашенный корпус с крышкой из листовой стали, без фланш-панели. Степень защиты IP 66.

## Функции

|                                  |                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. №                           | KL 1507.510                                                                                    |
| Материал                         | Корпус: листовая сталь<br>Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру |
| Поверхность                      | Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное                           |
| Цвет                             | RAL 7035                                                                                       |
| Комплект поставки                | Корпус с крышкой<br>Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками                         |
| Protection category NEMA         | NEMA 4                                                                                         |
| Степень защиты IP согл. EN 60529 | IP 66                                                                                          |
| IK-код                           | IK08                                                                                           |
| Размер                           | Ширина: 300 мм<br>Высота: 300 мм<br>Глубина: 120 мм                                            |
| Толщина материала крышки         | 1,25 мм                                                                                        |
| Толщина материала корпуса        | 1,38 мм                                                                                        |
| Основной материал                | Листовая сталь                                                                                 |
| Упаковка                         | 1 шт.                                                                                          |
| Вес                              | 4 кг                                                                                           |
| Код ТНВЭД                        | 73269098                                                                                       |
| EAN                              | 4028177251199                                                                                  |

# Функции

|                 |          |
|-----------------|----------|
| E-Number Sweden | E3404669 |
| ETIM 7.0        | EC000261 |
| ECLASS 8.0      | 27180101 |

# Одобрения

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Одобрения  | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Объяснения | Декларация производителя<br>Декларация о соответствии UK                      |