

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1508.000

## Компактные корпуса KX

Состояние: 15.05.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# КХ 1508.000 - Компактные корпуса КХ Клеммные коробки КХ, листовая сталь, без фланш-панели

Компактный корпус КХ, клеммная коробка КХ, без фланш-панели обеспечивает гибкий внутренний монтаж при высокой степени защиты.

## Функции

Арт. №	КХ 1508.000
Описание продукта	Компактный корпус КХ, клеммная коробка КХ, без фланш-панели обеспечивает гибкий внутренний монтаж при высокой степени защиты.
Материал	Корпус: листовая сталь Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой Мини-поворотный замок
Protection category NEMA	NEMA 1, 3R, 4, 12
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66
Type rating согл. UL 50E	Type 1, 3R, 4, 12
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 300 мм Глубина: 120 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.

## Функции

---

Вес	4,7 кг
Код ТНВЭД	84879090
EAN	4028177816220
E-Number Sweden	E3465188
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Одобрения

---

Одобрения	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Сертификаты	Степень защиты
Объяснения	Декларация производителя Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK