

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1535.510

Клеммные коробки KL

Состояние: 19.06.2025 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1535.510 - Клеммные коробки KL Листовая сталь, с фланш-панелью

Крашенный корпус с крышкой из листовой стали, с фланш-панелью. Степень защиты IP 55.



Функции

Арт. №	KL 1535.510
Материал	Корпус: листовая сталь Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками Фланш-панели из листовой стали с уплотнениями и крепежным материалом
Protection category NEMA	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 300 мм Высота: 300 мм Глубина: 120 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм

Функции

Толщина материала корпуса	1,38 мм
Фланш-панели	: 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2 : 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4.3
Gross weight	4.47
Код THBЭД	73269098
EAN	4028177251410
E-Number Sweden	E3404691
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии UK