

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1576.000

Компактные корпуса KX

Состояние: 15.05.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



КХ 1576.000 - Компактные корпуса КХ

Электрошкафчики КХ, листовая сталь

Компактный корпус КХ, электрошкафчик КХ из листовой стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков.

Функции

Арт. №	КХ 1576.000
Описание продукта	Компактный корпус КХ, электрошкафчик КХ из листовой стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков.
Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью Монтажная панель Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм Шарниры 180°
Protection category NEMA	NEMA 1, 3R, 4, 12
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66
Type rating согл. UL 50E	Type 1, 3R, 4, 12
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 380 мм Высота: 300 мм Глубина: 155 мм

Функции

Размеры монтажной панели (Ш x В)	365 мм x 275 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Толщина материала двери	1,25 мм
Толщина материала монтажной панели	2 мм
Замок	Количество замков: 1
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес	6,64 кг
Код THBЭД	94032080
EAN	4028177816626
E-Number Sweden	E3465238
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Степень защиты
Объяснения	Декларация производителя Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK